

Garant**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
40/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250037 40/12
GTIN	4045197650252
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Vijak koljenaste poluge	259018 2
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	50 mm
Garnitura opruga	259044 2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204..
Garnitura zatika za opruge	259047 2
Koljenasta poluga	259015 2
Udaljenost vrha od osi	27 mm
Veličina pločice	12 mm
Podložna pločica	259031 2
ISO kod držača	A40T PCLNR/L12
Ukupna duljina L	300 mm
Stezna visina L_2	38,5 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Ø drške D_s	40 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi

Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Set opruga 10-dijelni tip 2	259044 2
Set probijača 10-dijelni tip 2	259047 2
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 2 mm	674242 2
Vijak koljenaste poluge tip 2	259018 2
Podložna pločica tip 2	259031 2
Koljenasta poluga tip 2	259015 2
Momentni odvijač sa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500