

Garant**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
25/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250036 25/12
GTIN	4045197650191
Razred artikla	21T

Opis**Izvedba:**

PCLNR 95° držači za unutarnje tokarenje za izmjenjive rezne pločice CN.

Tehnički opis

Podložna pločica	259031 2
Garnitura zatika za opruge	259047 2
Koljenasta poluga	259015 2
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	32 mm
ISO kod držača	A25R PCLNR/L12
Vijak koljenaste poluge	259018 8
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204..
Garnitura opruga	259044 2
Veličina pločice	12 mm
Udaljenost vrha od osi	17 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Stezna visina L_2	24 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Ø drške D_s	25 mm

Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Set probijača 10-dijelni tip 2	259047 2
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Koljenasta poluga tip 2	259015 2
Set opruga 10-dijelni tip 2	259044 2
Podložna pločica tip 2	259031 2
Vijak koljenaste poluge tip 8	259018 8
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500