


 KOMET**KOMET® izmjenjiva rezna pločica, BK8430, oznaka tip W83: 13-030****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236535 13-030
GTIN	4047109199842
Razred artikla	24Q

**Opis****Izvedba:**

Na obodu brušeno, sa zaobljenim reznim oštricama i sinteriranim lomačem odvojenih čestica.

**Napomena:**

**Orientacijske vrijednosti primjene odnose se na KUB Quatron® 235500 – 235505.**

Kod korištenja u kombinaciji s KUB Quatron® 235500 – 235505 smanjiti vrijednosti posmaka za 50%.

Tip: ST1400

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: SOEX 050204

Posmak f u čeliku < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,12 mm/okr

**Tehnički opis**

Oznaka	13-030
Posmak f u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOEX 050204
Serijski broj	KUB Quatron®
Broj zamjena/oštrica	4

Vrsta	BK8430
Tip	ST1400
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	300 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	160 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno		