

Garant**Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 32/19mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250019 32/19
GTIN	4045197650047
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Duljina glave L ₁	40 mm
Garnitura opruga	259044 7
Vijak koljenaste poluge	259018 13
Koljenasta poluga	259015 13
Veličina pločice	19 mm
ISO kod držača	PCLNR/L 3232P19
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1906..
Veličina drške	32 mm
Funkcionalna širina L ₄	40 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 5
Podložna pločica	259031 36
Ukupna duljina L	170 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj

List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set opruga 10-dijelni tip 7	259044 7
Koljenasta poluga tip 13	259015 13
Podložna pločica tip 36	259031 36
Vijak koljenaste poluge tip 13	259018 13