

**KOMET® izmjenjiva rezna pločica, BK8430, oznaka tip W83: 44-210****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236537 44-210
GTIN	4047109206786
Razred artikla	24Q

Opis**Izvedba:**

Na obodu brušeno, sa zaobljenim reznim oštricama i sinteriranim lomačem odvojenih čestica.

Napomena:

Orientacijske vrijednosti primjene odnose se na KUB Quatron® 235500 – 235505.

Tip: ST1400

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: SOEX 120508

Posmak f u čeliku < 900 N/mm²: 0,25 mm/okr

Tehnički opis

Oznaka	44-210
Posmak f u čeliku < 900 N/mm ²	0,25 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOEX 120508
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta	BK8430
Tip	ST1400

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	300 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	160 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno		