

**KOMET® izmjenjiva rezna pločica, BK6115, oznaka tip W83: 32-000****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236560 32-000
GTIN	4047109074446
Razred artikla	24Q

**Opis****Izvedba:**

Na obodu brušeno, sa zaobljenim reznim oštricama i sinteriranim lomačem odvojenih čestica.

**Napomena:**

**Orientacijske vrijednosti primjene odnose se na KUB Quatron® 235500 – 235505.**

**Ne koristiti kao unutarnju oštricu svrdla!**

Tip: GG(G)

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: SOEX 090408

Posmak f u čeliku < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/okr

**Tehnički opis**

Oznaka	32-000
Posmak f u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOEX 090408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta	BK6115

Tip	GG(G)
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	160 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	130 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	60 m/min	H
GG(G)	prikladno	200 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		