

Garant
CNMG 120408, Vrsta: HB7020


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250060 HB7020
GTIN	4045197699237
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120408 HB7020 Vrsta: HB7020

Lomač odvojenih čestica: SS

 Dubina reza a_p : 0,3 - 2,5 mm

 Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr

 Brzina reza v_c glavna primjena: 150 - 400 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	SS
Dubina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 400 m/min
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,8 mm

Vrsta	HB7020
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje