

Omča, narančasta 10.000 kg, korisna duljina: 1,5m**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	086285 1,5
GTIN	2050001735911
Razred artikla	08Z

Opis**Izvedba:**

Iznimno otporne bešavne trake (EN 1492-2), jednoslojne s iznimnom otpornošću na trošenje.

Upotreba:

Za podizanje i prijenos komponenti.

Napomena:

Mogućnost isporuke do sljedećih nosivosti: 150 t (poliester), 180 t (Dyneema).

Tehnički opis

Duljina obujma	3 m
Duljina mjerenja	1,5 m
Širina omče	91 mm
Nosivi teret jednostruko izravno WLL	10000 kg
Nosivi teret jednostruko vezano WLL	8000 kg
Nosivi teret dvostruko WLL bis 7°	20000 kg
Nosivi teret dvostruko WLL 7° – 45°	14000 kg
Nosivi teret dvostruko WLL 45° – 60°	10000 kg
Vrsta proizvoda	Okrugla uzica