

 KOMET**KOMET® izmjenjiva rezna pločica, BK7710, oznaka tip W83: 23-210****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236554 23-210
GTIN	4047109178502
Razred artikla	24Q

**Opis****Izvedba:**

Na obodu brušeno, sa zaobljenim reznim oštricama i sinteriranim lomačem odvojenih čestica.

**Napomena:**

**Orientacijske vrijednosti primjene odnose se na KUB Quatron® 235500 – 235505.**

**Ne koristiti kao unutarnju oštricu svrdla!**

Tip: Aluminij

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: SOEX 07T308

Posmak f u čeliku < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,16 mm/okr

**Tehnički opis**

Oznaka	23-210
Posmak f u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOEX 07T308
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta	BK7710

Tip	Aluminij
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	600 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	300 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	250 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	S
CuZn	prikladno	300 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		