

**Garant**
**Prihvat 90°, cilindrični s IK kratki, tip: 10**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	239740 10
GTIN	4045197596208
Razred artikla	23A

**Opis**
**Izvedba:**

U izvedbi usklađenoj s NC-om s ravnim  $\emptyset$  drške za standardizirani prihvat u **hidrauličkim** ili **vrlo preciznim steznim glavama** za vrhunsku točnost i procesnu sigurnost.

**Napomena:**

Obratite pažnju na veličinu prihvata za držač i glava za razvrtanje. Drugi prihvati br. 210550 – 210582 i br. 212000.

Drška: DIN 6535 HA s h6

prikladno za  $\emptyset$  prolaznu rupu: 10 - 12,7 mm

prikladno za  $\emptyset$  slijepe rupe: 14 - 16,2 mm

Ukupna duljina: 90 mm

Korisna duljina  $L_1$ : 35 mm

$\emptyset$  drške  $D_5$  h6: 16 mm

preporučeni stezni moment: 5 Nm

**Tehnički opis**

prikladno za $\emptyset$ slijepe rupe	14 - 16,2 mm
$\emptyset$ drške $D_5$ h6	16 mm
prikladno za $\emptyset$ prolaznu rupu	10 - 12,7 mm
Korisna duljina $L_1$	35 mm
preporučeni stezni moment	5 Nm
Ukupna duljina	90 mm
Serijski naziv	TopCut

Unutarnje hlađenje	da
Drška	DIN 6535 HA s h6
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo