


**KOMET® izmjenjiva rezna pločica, BK7935, oznaka tip W83: 44-010****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236541 44-010
GTIN	4047109229631
Razred artikla	24Q

Opis**Izvedba:**

Na obodu brušeno, sa zaobljenim reznim oštricama i sinteriranim lomačem odvojenih čestica.

Napomena:

Orientacijske vrijednosti primjene odnose se na KUB Quatron® 235500 – 235505.

Tip: ST900; Ti

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: SOEX 120508

Posmak f u čeliku < 900 N/mm²: 0,25 mm/okr

Tehnički opis

Oznaka	44-010
Posmak f u čeliku < 900 N/mm ²	0,25 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOEX 120508
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta	BK7935
Tip	ST900; Ti

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	600 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	300 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	250 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	300 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	160 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	80 m/min	S
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		