

**KOMET® izmjenjiva rezna pločica, BK8430, oznaka tip W83: 18-210****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236537 18-210
GTIN	4047109206731
Razred artikla	24Q

**Opis****Izvedba:**

Na obodu brušeno, sa zaobljenim reznim oštricama i sinteriranim lomačem odvojenih čestica.

**Napomena:**

**Orientacijske vrijednosti primjene odnose se na KUB Quatron® 235500 – 235505.**

Tip: ST1400

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: SOEX 060306

Posmak f u čeliku < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,16 mm/okr

**Tehnički opis**

Oznaka	18-210
Posmak f u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOEX 060306
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta	BK8430
Tip	ST1400

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	300 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	160 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno		