

**LED-inspekcijska svjetiljka s baterijom, Ø glave svjetiljke: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	081421 25
GTIN	2050001694911
Razred artikla	08C

**Opis****Izvedba:**

Iznimno robusne inspekcijske svjetiljke od **masivnog aluminija**, s LED osvjetljenjem. Držać za bateriju sa savitljivim vratom, otporno na prskanje vode. 1× inspekcijsko zrcalo INOX 40×65 mm neslomljivo.

**Tehnički opis**

Tip baterije	LR6
Jakost svijetlosti	180 lm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081559 LR6
ATEX zona	nema
Ukupna duljina	600 mm
Broj sadržanih baterija	2
Ø glave	25 mm
Opskrba energijom	na bateriju

Kut širenja svjetlosnog snopa	100 stupanj
Vrsta proizvoda	Inspekcijska svjetiljka

---

**Pribor**

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije SL760	081560 SL760
Magnetsko postolje	081413
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081561 LR6
Garnitura zrcala za LED inspekcijske / radioničke svjetiljke2-dijelna	081427