

 **KOMET**
KOMET REAMAX® TS glava za razvrtnje H7 HM ASG0706, DBC, nazivni Ø D: 35mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	239805 35
GTIN	
Razred artikla	27E

Opis
Izvedba:

Glava za razvrtnje fino brušena **na toleranciju H7**.

Geometrija reznih oštrica prilagođena primjeni. Naknadno namještanje u μ području radi kompenzacije zbog trošenja alata i postizanja najboljih kvaliteta obrađene površine, do IT4. Za obradu prolaznih rupa do $5 \times D$.

U geometriji **ASG0706** s kutom uvodnog dijela od $8^\circ + 45^\circ$.

Za **slijepe i prolazne rupe**.

Napomena:

- **Isporuka ostalih veličina na upit u kratkom roku.**
- **Za odgovarajuće držače vidi br. 239880 – 239940.**
- **Referentne vrijednosti za primjenu odnose se na prolazne rupe.**

Tehnički opis

Posmak f u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$	1,2 mm/okr
za držače br. 239880 - 239940	35 – 41,99
Nazivni Ø D	35 mm
Duljina rezne oštrice l_1	6 mm
Duljina glave l	25 mm

Broj oštrica Z	8
Prevlaka	DBC
Tolerancija bušenja	H7
Primjena kod vrste bušenja	za slijepe i prolazne rupe
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezni umetak za trljanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	160 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	140 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	140 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		