



## Svjetiljke za radionice Planonlight LED, Prihvat snaga: 33W



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081350 33
GTIN	2050001688934
Razred artikla	04E

### Opis

#### Izvedba:

**Revolucionarna svjetiljka za radni prostor** s najnovijom LED-tehnologijom. Gotovo **dvostruka jačina osvjetljenja** u usporedbi s postojećim rasvjetnim sustavima s **vrlo oštrim konturama i kontrastom**.

S **minimalnom visinom izvedbe od 28 mm** PLANONLIGHT LED štedi prostor i primjenjiva je na gotovo svakom radnom mjestu.

- **Visoko osvjetljenje cijele površine.**
- **Iznimno jako osvjetljenje s kvalitetom dnevnog svjetla, bez zasljepljivanja, treperenja i stroboskopskog učinka.**
- **Kontinuirana mogućnost prigušivanja (transformator nije u opsegu isporuke).**
- **Nepromočiv (IP68) čak i za agresivne emulzije (IP69K).**
- **Jednostavno čišćenje – glatka površina i niska površinska temperatura (maksimalno 10 °C iznad temperature okoline).**
- **Ne zahtijeva nikakvo održavanje.**
- **Certificirana prema UL standardima, za upotrebu diljem svijeta.**
- **Jednostavno dodatno opremanje samostalnom montažom.**
- **Priključivanje s pomoću utikača M12 ili priloženog priključnog kabela**

#### Funkcija:

IP69K: Postoji zaštita od prodora vode pod pritiskom (otporno na vodu pod pritiskom) i zaštita od prodora prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Napomena:****Napon 24 V DC – Izravni priključak na mrežni napon (230 V / 50 Hz) uništava svjetiljku!**

Priključak na mrežni napon preko transformatora br. 081375.

**Tehnički opis**

Rasvjetno tijelo	LED modul
Prihvat snaga	33 W
Kut širenja svjetlosnog snopa, fiksni	120 stupanj
Jakost svjetlosti	3000 lm
Težina	2900 g
Područje temperature	-20 - 55 °C
Ukupna visina	28 mm
Temperatura boje	6500 K
Nazivni napon	230 V
Opskrba energijom	Mrežni pogon
ATEX zona	nema
Ukupna duljina	421 mm
Ukupna širina	171 mm
IP-klasa zaštite	IP 69K
Oznaka proizvođača	20293
Vrsta proizvoda	Strojna svjetiljka

**Pribor**

Držać za PLANONLIGHT LED s kugličnim zglobovima	081380
Prigušivi transformator 230 V/24 V 100 W	081376
Transformator za PLANONLIGHT LED 24 V/100 W	081375