

Garant**CNMG 120408, Vrsta: HB7020**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250158 HB7020
GTIN	4045197699510
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	SM
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Kutni radijus	0,8 mm
Dubina reza a_p	0,5 - 8 mm
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta	HB7020
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408

Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje