

**CNMG 120408, Vrsta: CA510****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250104 CA510
GTIN	4960664696833
Razred artikla	25E

**Opis**

CNMG 120408 CA510 Vrsta: CA510

Lomač odvojenih čestica: PQ

Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Posmak  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/okr

Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 180 - 590 m/min

**Tehnički opis**

Dubina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	PQ
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	180 - 590 m/min
Posmak $f$	0,13 - 0,4 mm/okr
Kutni radijus	0,8 mm

Vrsta	CA510
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje