

**CNMG 120408, Vrsta: CA6525****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250104 CA6525
GTIN	4960664513116
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 120408 CA6525 Vrsta: CA6525
Lomač odvojenih čestica: MQ
Dubina reza a_p : 0,3 - 2 mm
Posmak f : 0,05 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 220 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 220 m/min
Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Lomač odvojenih čestica	MQ
Glavna primjena	M
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm

Vrsta	CA6525
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje