


KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama Cilindrična drška, 4×D, Ø DC m7: 30,5mm

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 236601 30,5 |
| GTIN | 4047109198821 |
| Razred artikla | 24P |

Opis
Izvedba:

- **Maksimalna učinkovitost i vijek trajanja zahvaljujući optimalnoj čvrstoći osnovnog tijela i posebnoj obradi površine.**
- **Najviša preciznost pri najtežim uvjetima bušenja.**
- **Smanjeni troškovi skladištenja s obzirom na identične unutarnje i vanjske izmjenjive pločice.**
- **Bušenje uz pomak osi moguće do $V_{maks.} = 0,25$ mm. Zahvaljujući ekscentru, maks. $\varnothing = D + 0,5$ mm.**

Tolerancija provrta: $\varnothing D - 0,1 / + 0,3$

Upotreba:

- **Kod vrlo teške strojne obrade.**

S izmjenjivim pločicama br. 236605 – 236610.

Dio isporuke:

Uključuje vijak za stezanje (bez izmjenjivih reznih pločica).

Napomena:

Izvedba 2×D i 3×D s drškom ABS[®] te veličinama u colima dostupne na upit.

Na upit je moguća isporuka izvedbe s PSC drškom.

Tehnički opis

| | |
|--|-----------------------|
| Broj oštrica Z | 1 |
| Ø drške D _s | 40 mm |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 15IP1 (2,8 Nm) |
| Korisna duljina L ₁ | 124 mm |

| | |
|--|--|
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 100408 32-... |
| Duljina drške L _s | 68 mm |
| Serija | KUB Pentron® |
| Nazivni Ø D | 30,5 |
| Duljina izboja L _A | 148 mm |
| Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 4xD |
| Drška | ISO 9766 |
| Primjena bušilice | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla |
| Primjena bušilice | uvjetovano zaobljeno |
| Primjena bušilice | uvjetovano poprečno bušenje |
| Primjena bušilice | uvjetovano paketno bušenje |
| Primjena bušilice | uvjetovano ukošeni izlaz |
| Primjena bušilice | uvjetovano koso bušenje |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Strategija rezanja | HPC |
| Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |

Pribor

| | |
|---|--------------|
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP | 674252 15IP |
| Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 15IP1 | 239652 15IP1 |
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,8 Nm | 211750 2,8 |