

Garant**CNMG 09T308, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250152 HB7020
GTIN	4045197699497
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 09T308 HB7020 Vrsta: HB7020

Lomač odvojenih čestica: SM

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,5 - 8 mmPosmak f : 0,2 - 0,5 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 120 - 350 m/min**Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Kutni radijus	0,8 mm
Lomač odvojenih čestica	SM
Dubina reza a_p	0,5 - 8 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min
Glavna primjena	P

Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Vrsta	HB7020
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 09T308
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje