

**CNMG 120404, Vrsta: CA6525****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250102 CA6525
GTIN	4960664513109
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 120404 CA6525 Vrsta: CA6525
Lomač odvojenih čestica: MQ
Dubina reza a_p : 0,3 - 2 mm
Posmak f : 0,05 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 220 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 220 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Glavna primjena	M
Lomač odvojenih čestica	MQ
Uvjetovanost reza	lagani prekid

Vrsta	CA6525
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120404
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje