

**CNMG 120408 Wiper, Vrsta: CA510****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250105 CA510
GTIN	4960664697076
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Lomač odvojenih čestica	WP
Glavna primjena	P
Posmak f	0,06 - 0,42 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza $a_p$	0,3 - 1,2 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	180 - 590 m/min
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	CA510
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	4

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje