

**LED čeona svjetiljka, tip: H7R.2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	081486 H7R.2
GTIN	4029113729802
Razred artikla	04B

Opis**Izvedba:**

Visokovrijedne i snažne LED-čeeone lampice. **Jake svjetlosti**, izoštren i kontinuirano prigušiv. S više svjetlosnih modusa.

Punjiv. S litij-ionskom baterijom i USB punjačem.

Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s $\varnothing < 12$ mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

Tehnički opis

Opseg isporuke uključuje torbicu za pojas	ne
Širina osvjetljenja	50 - 160 m
Napon baterije	3,7 V
Trajanje osvjetljenja	4 - 30 h
Advanced Focus System (AFS)	da
Jakost svjetlosti	20 - 300 lm
Težina	165 g
Oznaka proizvođača	H7R.2
Opskrba energijom	Mrežni pogon

Smart Light Technology (SLT)	da
Kapacitet baterije	1,4 Ah
Ø glave	35 mm
Rapid Focus	da
IP-klasa zaštite	IP X6
ATEX zona	nema
Broj sadržanih baterija	1
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Rasvjeta, s mogućnosti prigušivanja	da
Vrsta proizvoda	Čeona svjetiljka