

Garant**LED džepna lampa s baterijama, tip: 140mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	081505 140
GTIN	4045197488367
Razred artikla	01A

Opis**Izvedba:**

Dugotrajna i vrlo robusna LED-džepna svjetiljka od eloksiranog aluminija. **LED tehnologija s odličnim osvjetljenjem.**

- **Ravni svjetlosni snop s neznatnim gubitkom difuzne svjetlosti.**
- **Visoka energetska učinkovitost za dugo trajanje osvjetljenja.**
- **Svjetleći prsten za jednostavno pronalaženje u mraku.**
- **Otporno na prskanje vode, klasa zaštite IP54.**

Stražnji prekidač.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključujući bateriju br. 081559 LR3.

Napomena:

Odgovarajuće baterije naći ćete pod br. 081551 i dalje.

Tehnički opis

Broj sadržanih baterija	2
Tip baterije	Micro, AAA
Jakost svjetlosti	35 lm
Trajanje osvjetljenja	10 h
Ø glave	16 mm
Težina	54 g

IP-klasa zaštite	IP 54
Ukupna duljina	140 mm
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Džepna svjetiljka

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081551 LR3
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081553 LR3
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081561 LR3
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081552 LR3
Držač baterija izvedba 3AAA	081506 3AAA
Baterije od litij-metala Internacionalna veličina LR3	081559 LR3
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081554 LR3