



KOMET Reamax® TS držač Cilindrična drška, dugačka, za Ø razvrtača D: 18-19,99mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	239890 18-19,99
GTIN	4047109229341
Razred artikla	27E

Opis

Odgovara :

Glave za razvrtnje br. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Dio isporuke:

Držač u kompletu sa povlačnim vijkom, viličastim ključem za povlačne vijke i steznim ključem. Ako je potrebno, odvijač s unutarnjim šesterokutom naručiti zasebno.

Unutarnje hlađenje: da

Duljina izboja A: 140 mm

Ukupna duljina L_{ukupno} : 190 mm

Duljina drške L_s : 50 mm

Ø drške D_s h6: 20 mm

Stezni vijak 239900: 1

Viljuškasti ključ br. 239901: SW5

Tehnički opis

Viljuškasti ključ br. 239901	SW5
Duljina drške L_s	50 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	190 mm
za Ø razvrtača D	18 - 19,99 mm
Ključ za upravljanje br. 239902	8IP (1,5Nm)
Duljina izboja A	140 mm
Stezni vijak 239900	1
Ø drške D_s h6	20 mm

Izvedba drške	dugačka
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Phillips vijcani nastavak

Pribor

Ključ za povlačni vijak tip SW5	239901 SW5
Povlačni vijak tip 1	239900 1