

Garant GRIDLINE

Okomiti ormar s perforiranom stijenkom širine 30G s Krilna vrata s prozorčićem, Visina: 2000mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	942112 2000
GTIN	4069515001038
Razred artikla	9GI

Opis

Izvedba:

Okomiti ormari s perforiranim stijenkama, kliznim ladicama i krilnim vratima, ojačani iznutra i mogu se zaključati 2K Haptoprene® pomičnom ručkom i cilindričnom bravom. Sa samonosivim okomitim izvlačnim okvirima, s □ 9×9mm u rasteru od 37 mm za prihvat GARANT easyFix kuka i držača, kao i pribora za perforirane stijenke. Perforirane stijenke podesive u rasteru od 25 mm. Perforirane stijenke vođene su teleskopskim vodilicama. Nosivost po izvatku 80 kg.

Ormarić sa središnjom pregradom, s □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm za GARANT easyFix kuke i držače. Korisna površina obje strane po okomitom okviru 1,54 m².

Lakiranje:

Standardni korpus i ladice svijetlo sive boje RAL 7035, vrata antracit RAL 7016 **praškasto lakirana**.

Napomena:

Odgovarajući pribor poput kuka i držača GARANT easyFix itd. pronaći ćete u grupi 95.

Ne mogu se ugraditi dodatne ladice s perforiranim stijenkama.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

List s podacima

Dubina	500 mm
Izvedba	Perforirana stijenka — okomiti ormar
Okomito izvlačenje, korisna visina	1692 mm
Okomito izvlačenje, korisna dubina	456 mm
Težina	116 kg
Dubina u G	20
Visina	2000 mm
Širina u G	30
širina	750 mm
Okomito izvlačenje, nosivost	80 kg
Broj polica	5
Broj okomitih izvlakača	1
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Vrsta proizvoda	Okomiti ormar

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/942112-2000>