

Garant GRIDLINE

Okomiti ormar s perforiranom stijenkom širine 40G s Krilna vrata s prozorčićem, Visina: 2000mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	942173 2000
GTIN	4069515001113
Razred artikla	9GI

Opis

Izvedba:

Okomiti ormari s perforiranim stijenkama, kliznim ladicama i krilnim vratima, ojačani iznutra i mogu se zaključati 2K Haptoprene® pomičnom ručkom i cilindričnom bravom. Sa samonosivim okomitim izvlačnim okvirima, s □ 9×9mm u rasteru od 37 mm za prihvat GARANT easyFix kuka i držača, kao i pribora za perforirane stijenke. Perforirane stijenke podesive u rasteru od 25 mm. Perforirane stijenke vođene su teleskopskim vodilicama. Nosivost po izvatku 80 kg.

S jednostrukom zaštitom za izvlačenje.

Dio isporuke:

3 × ladice za pohranu br. 942197 vel. 28; 4 × GARANT easyFix univerzalni držač 45° br. 955590 vel. 75; 4 × GARANT easyFix univerzalni držač 90° br. 955600 vel. 100×100.

Lakiranje:

Standardni korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Odgovarajući pribor poput kuka i držača GARANT easyFix itd. pronaći ćete u grupi 95. U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

List s podacima

Visina	2000 mm
Težina	186 kg
Dubina u G	28
Širina u G	40
Okomito izvlačenje, korisna visina	1692 mm
širina	1000 mm
Okomito izvlačenje, nosivost	80 kg
Dubina	700 mm
Izvedba	Perforirana stijenka — okomiti ormar
Okomito izvlačenje, korisna dubina	656 mm
Broj okomitih izvlakača	3
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Vrsta proizvoda	Okomiti ormar

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/942173-2000>