


**KOMET Reamax® TS držač Cilindrična drška, kratka, za Ø razvrtača D:
20-21,99mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	239880 20-21,99
GTIN	4047109229327
Razred artikla	27E

Opis
Odgovara :

Glave za razvrtnje br. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Dio isporuke:

Držač u kompletu sa povlačnim vijkom, viličastim ključem za povlačne vijke i aktivacijskim ključem.
Ako je potrebno, odvijač s unutarnjim šesterokutom naručiti zasebno.

Unutarnje hlađenje: da

Duljina izboja A: 80 mm

Ukupna duljina L_{ukupno} : 130 mm

Duljina drške L_s : 50 mm

Ø drške D_s h6: 20 mm

Stezni vijak 239900: 2

Viljuškasti ključ br. 239901: SW5

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	130 mm
Ključ za upravljanje br. 239902	SW2,5 (2,5Nm)
Stezni vijak 239900	2
za Ø razvrtača D	20 - 21,99 mm
Duljina izboja A	80 mm
Viljuškasti ključ br. 239901	SW5
Duljina drške L_s	50 mm

Ø drške D _s h6	20 mm
Izvedba drške	kratka
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Phillips vijcani nastavak

Pribor

Povlačni vijak tip 2	239900 2
Ključ za povlačni vijak tip SW5	239901 SW5