


**KOMET Reamax® TS držač Cilindrična drška, kratka, za Ø razvrtača D:
27-34,99mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	239880 27-34,99
GTIN	4047109230453
Razred artikla	27E

Opis
Odgovara :

Glave za razvrtnje br. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Dio isporuke:

Držač u kompletu sa povlačnim vijkom, viličastim ključem za povlačne vijke i aktivacijskim ključem.
Ako je potrebno, odvijač s unutarnjim šesterokutom naručiti zasebno.

Unutarnje hlađenje: da

Duljina izboja A: 120 mm

Ukupna duljina L_{ukupno} : 176 mm

Duljina drške L_s : 56 mm

Ø drške D_s h6: 25 mm

Stezni vijak 239900: 4

Viljuškasti ključ br. 239901: SW8

Tehnički opis

Stezni vijak 239900	4
Duljina izboja A	120 mm
Duljina drške L_s	56 mm
za Ø razvrtača D	27 - 34,99 mm
Ključ za upravljanje br. 239902	SW3(5Nm)
Ukupna duljina L_{ukupno}	176 mm
Viljuškasti ključ br. 239901	SW8

Ø drške D _s h6	25 mm
Izvedba drške	kratka
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Phillips vijcani nastavak

Pribor

Ključ za povlačni vijak tip SW8	239901 SW8
Povlačni vijak tip 4	239900 4