

**CNMG 120408, Vrsta: SW05****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250212 SW05
GTIN	4960664629589
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 120408 SW05 Vrsta: SW05

Lomač odvojenih čestica: MU

Dubina reza a_p : 0,5 - 3 mmPosmak f : 0,1 - 0,35 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 50 - 140 m/min**Tehnički opis**

Glavna primjena	Ti
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 140 m/min
Lomač odvojenih čestica	MU
Kutni radijus	0,8 mm
Posmak f	0,1 - 0,35 mm/okr

Vrsta	SW05
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje