

 **KOMET**
KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama ABS® drška, 4×D, Ø DC m7: 19mm

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 236603 19 |
| GTIN | 4047109181472 |
| Razred artikla | 24P |

Opis
Izvedba:
Tolerancija provrta: D – 0,1 / + 0,3

Upotreba:

S izmjenjivim reznim pločicama br. 236605 – 236610.

Napomena:

- **Za uporabu samo kod stabilnih uvjeta rada.**
- **Izvedba 2×D i 3×D s ABS® drškom dostupna je na upit.**
- **Bušenje uz pomak osi $V_{maks.} = 0,25$ mm.**
- **Zahvaljujući ekscentru, maks. $\varnothing = D + 0,5$ mm.**
- **Na upit je moguća isporuka izvedbe s PSC drškom.**

Tehnički opis

| | |
|--|----------------------|
| Korisna duljina L_1 | 76 mm |
| Broj oštrica Z | 1 |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 060206 18-... |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 6IP2 (1,0 Nm) |
| ABS® $\varnothing d$ | 50 mm |
| Serijski naziv | KUB Pentron® |
| Nazivni $\varnothing D$ | 19 |
| za colni \varnothing | 3/4 col |

| | |
|--|--|
| Duljina izboja L _A | 108 mm |
| Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 4×D |
| Drška | ABS |
| Primjena bušilice | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla |
| Primjena bušilice | uvjetovano zaobljeno |
| Primjena bušilice | uvjetovano poprečno bušenje |
| Primjena bušilice | uvjetovano paketno bušenje |
| Primjena bušilice | uvjetovano ukošeni izlaz |
| Primjena bušilice | uvjetovano koso bušenje |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Strategija rezanja | HPC |
| Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 6IP | 674252 6IP |
| Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 6IP2 | 239652 6IP2 |
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,0 Nm | 211750 1,0 |