

 **KOMET**

KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama ABS® drška, 4×D, Ø DC m7: 29mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	236603 29
GTIN	4047109194496
Razred artikla	24P

Opis

Izvedba:

Tolerancija provrta: D – 0,1 / + 0,3

Upotreba:

S izmjenjivim reznim pločicama br. 236605 – 236610.

Napomena:

- **Za uporabu samo kod stabilnih uvjeta rada.**
- **Izvedba 2×D i 3×D s ABS® drškom dostupna je na upit.**
- **Bušenje uz pomak osi $V_{maks.} = 0,25$ mm.**
- **Zahvaljujući ekscentru, maks. $\varnothing = D + 0,5$ mm.**
- **Na upit je moguća isporuka izvedbe s PSC drškom.**

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGX 09T308 28-...
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239652 8IP6 (2,2 Nm)
Broj oštrica Z	1
ABS® Ø d	50 mm
Korisna duljina L ₁	116 mm
Serija	KUB Pentron®
Nazivni Ø D	29
Duljina izboja L _A	151 mm

Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	4xD
Drška	ABS
Primjena bušilice	uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano zaobljeno
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano paketno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 8IP6	239652 8IP6
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP