

**KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama Cilindrična drška, 5×D, Ø DC m7: 42mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236602 42
GTIN	4047109201477
Razred artikla	24P

Opis**Izvedba:**

- **Maksimalna učinkovitost i vijek trajanja zahvaljujući optimalnoj čvrstoći osnovnog tijela i posebnoj obradi površine.**
- **Najviša preciznost pri najtežim uvjetima bušenja.**
- **Smanjeni troškovi skladištenja s obzirom na identične unutarnje i vanjske izmjenjive pločice.**
- **Bušenje uz pomak osi moguće do $V_{maks.} = 0,25$ mm. Zahvaljujući ekscentru, maks. $\varnothing = D + 0,5$ mm.**

Tolerancija provrta: $\varnothing D - 0,1 / + 0,35$ **Upotreba:**

- **Kod vrlo teške strojne obrade.**

S izmjenjivim pločicama br. 236605 – 236610.

Dio isporuke:

Uključuje vijak za stezanje (bez izmjenjivih reznih pločica).

Preporuka:**Kod bušenja** posmak smanjiti na 70 %.**Napomena:**

Na upit je moguća isporuka izvedbe s PSC drškom.

Izvedba 2×D i 3×D s drškom ABS® te veličinama u colima dostupne na upit.

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGX 120408 42-...
Broj oštrica Z	1
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239652 20IP (6,3 Nm)

Korisna duljina L ₁	210 mm
Ø drške D _s	40 mm
Duljina drške L _s	68 mm
Serija	KUB Pentron®
Nazivni Ø D	42
za colni Ø	1 21/32 col
Duljina izboja L _A	239 mm
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	5×D
Drška	ISO 9766
Primjena bušilice	uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano zaobljeno
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano paketno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP
Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 20IP	239652 20IP
	659957 1600

Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 1600 cNm
