



KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama ABS® drška, 4×D, Ø DC m7: 30mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 236603 30 |
| GTIN | 4047109194465 |
| Razred artikla | 24P |

Opis

Izvedba:

Tolerancija provrta: D – 0,1 / + 0,3

Upotreba:

S izmjenjivim reznim pločicama br. 236605 – 236610.

Napomena:

- Za uporabu samo kod stabilnih uvjeta rada.
- Izvedba 2×D i 3×D s ABS® drškom dostupna je na upit.
- Bušenje uz pomak osi $V_{maks.} = 0,25 \text{ mm}$.
- Zahvaljujući ekscentru, maks. $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$.
- Na upit je moguća isporuka izvedbe s PSC drškom.

Tehnički opis

| | |
|--|----------------------|
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 8IP6 (2,2 Nm) |
| Broj oštrica Z | 1 |
| Korisna duljina L_1 | 120 mm |
| ABS® Ø d | 50 mm |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 09T308 28-... |
| Serija | KUB Pentron® |
| Nazivni Ø D | 30 |
| Duljina izboja L_A | 155 mm |

| | |
|--|--|
| Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 4xD |
| Drška | ABS |
| Primjena bušilice | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla |
| Primjena bušilice | uvjetovano zaobljeno |
| Primjena bušilice | uvjetovano poprečno bušenje |
| Primjena bušilice | uvjetovano paketno bušenje |
| Primjena bušilice | uvjetovano ukošeni izlaz |
| Primjena bušilice | uvjetovano koso bušenje |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Strategija rezanja | HPC |
| Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm | 211750 2,2 |
| Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 8IP6 | 239652 8IP6 |
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP | 674252 8IP |