

**CNMG 120408, Vrsta: CA510****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250212 CA510
GTIN	4960664696901
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 120408 CA510 Vrsta: CA510
Lomač odvojenih čestica: PS
Dubina reza a_p : 1 - 3,5 mm
Posmak f : 0,15 - 0,35 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 450 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	PS
Posmak f	0,15 - 0,35 mm/okr
Glavna primjena	P
Dubina reza a_p	1 - 3,5 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 450 m/min
Kutni radijus	0,8 mm

Vrsta	CA510
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje