

**CNMG 120404, Vrsta: CA6525****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250210 CA6525
GTIN	4960664471348
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 120404 CA6525 Vrsta: CA6525

Lomač odvojenih čestica: MS

Dubina reza a_p : 0,7 - 4 mmPosmak f : 0,1 - 0,35 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 60 - 220 m/min**Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Glavna primjena	M
Dubina reza a_p	0,7 - 4 mm
Posmak f	0,1 - 0,35 mm/okr
Kutni radijus	0,4 mm
Lomač odvojenih čestica	MS
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 220 m/min

Vrsta	CA6525
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120404
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje