

Garant**Čelična šipka za bušenje A... SSSCL 75°, za izmjenjive rezne pločice SC., lijevo****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260723 16/09
GTIN	4069515004503
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Duljina izboja L_1	48 mm
Minimalni $\varnothing$ predbušenja D_{min}	20 mm
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SC.. 09T3..
veličina pločice	9 mm
Ukupna duljina L	180 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Standard	DIN 8024
Stezna visina L_2	15 mm
Udaljenost vrha od osi	11,5 mm
$\varnothing$ drške D_s	16 mm
ISO kod držača	A16Q SSSCR/L09
Primjena	lijevo
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Oblik drške	Čelik
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držać za unutarnje tokarenje

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/260723-16/09>
