

**CNMG 120412, Vrsta: CA6525****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250214 CA6525
GTIN	4960664471362
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 120412 CA6525 Vrsta: CA6525

Lomač odvojenih čestica: MS

Dubina reza a_p : 0,7 - 4 mmPosmak f : 0,1 - 0,35 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 60 - 220 m/min**Tehnički opis**

Posmak f	0,1 - 0,35 mm/okr
Dubina reza a_p	0,7 - 4 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 220 m/min
Glavna primjena	M
Lomač odvojenih čestica	MS
Kutni radijus	1,2 mm

Vrsta	CA6525
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120412
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje