

 **KOMET**

**KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama ABS® drška, 4×D, Ø DC m7: 21mm**



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 236603 21     |
| GTIN           | 4047109181618 |
| Razred artikla | 24P           |

### Opis

**Izvedba:**

**Tolerancija provrta:** D – 0,1 / + 0,3

**Upotreba:**

S izmjenjivim reznim pločicama br. 236605 – 236610.

**Napomena:**

- **Za uporabu samo kod stabilnih uvjeta rada.**
- **Izvedba 2×D i 3×D s ABS® drškom dostupna je na upit.**
- **Bušenje uz pomak osi  $V_{maks.} = 0,25$  mm.**
- **Zahvaljujući ekscentru, maks.  $\varnothing = D + 0,5$  mm.**
- **Na upit je moguća isporuka izvedbe s PSC drškom.**

### Tehnički opis

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Broj oštrica Z                               | 1                    |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice             | SOGX 07T208 20-...   |
| ABS® Ø d                                     | 50 mm                |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 6IP2 (1,0 Nm) |
| Korisna duljina L <sub>1</sub>               | 84 mm                |
| Serija                                       | KUB Pentron®         |
| Nazivni Ø D                                  | 21                   |
| Duljina izboja L <sub>A</sub>                | 116 mm               |

|                                                |                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 4xD                                              |
| Drška                                          | ABS                                              |
| Primjena bušilice                              | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla |
| Primjena bušilice                              | uvjetovano zaobljeno                             |
| Primjena bušilice                              | uvjetovano poprečno bušenje                      |
| Primjena bušilice                              | uvjetovano paketno bušenje                       |
| Primjena bušilice                              | uvjetovano ukošeni izlaz                         |
| Primjena bušilice                              | uvjetovano koso bušenje                          |
| Unutarnje hlađenje                             | da                                               |
| Strategija rezanja                             | HPC                                              |
| Vrsta proizvoda                                | Bušilica za izmjenjive pločice                   |

## Pribor

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 6IP2                 | 239652 6IP2 |
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 6IP    | 674252 6IP  |
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,0 Nm | 211750 1,0  |