

**CNMG 120408, Vrsta: CA6525****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250212 CA6525
GTIN	4960664471355
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 120408 CA6525 Vrsta: CA6525

Lomač odvojenih čestica: MS

Dubina reza a_p : 0,7 - 4 mm

Posmak f : 0,1 - 0,35 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 220 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,1 - 0,35 mm/okr
Dubina reza a_p	0,7 - 4 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Lomač odvojenih čestica	MS
Glavna primjena	M
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 220 m/min
Kutni radijus	0,8 mm

Vrsta	CA6525
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje