



Stezna naprava, Tip: ISG1200



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	354405 ISG1200
GTIN	085144000000
Razred artikla	35B

Opis

Izvedba:

- Jednostavno unesite parametre smanjivanja skeniranjem crtičnih kodova.
- Indukcijska tehnologija koja štedi energiju omogućava dug vijek trajanja alata.
- Precizno centriranje alata.
- Potreban mali prostor i mobilna primjena.
- Najveća snaga držanja i dugotrajna čvrstoća i u masnim okruženjima.
- ThermoGrip® skupljajući uređaji predstavljaju inovativne Premium uređaje u tehnologiji skupljanja više od 20 godina.
- Raspon stezanja Ø 3 – 32 mm za sve stezne glave T, TSF, TB (HSS Ø 6 - 16 mm / HM Ø 3 - 32 mm).
- Integrirano hlađenje zrakom (adapter za hlađenje dostupan po izboru).
- Maksimalna duljina alata za HSK-A63 450 mm.
- Optimalno za radionički stol.

Dio isporuke:

- 1 skener crtičnog koda
- Komplet magnetskih traka
- Katalog skupljajućih steznih glava
- Zaštitne rukavice
- Izmjenjive pločice

· **Upute za rukovanje**

Dodatni pribor:

Izmjenjive pločice br. 354241, osnovni prihvati alata br. 354225 – 354227.

Tehnički opis

Snaga	6,5 kW
Priključak	400V / 16A / 50Hz
Visina	767 mm
širina	315 mm
Vrijeme hlađenja	300 s
Težina	25 kg
Duljina	410 mm
Vrsta proizvoda	Stezna naprava

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/354405-ISG1200>
