


**KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama ABS® drška, 4×D, Ø DC m7: 23mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236603 23
GTIN	4047109181656
Razred artikla	24P

**Opis**
**Izvedba:**
**Tolerancija provrta:** D – 0,1 / + 0,3

**Upotreba:**

S izmjenjivim reznim pločicama br. 236605 – 236610.

**Napomena:**

- **Za uporabu samo kod stabilnih uvjeta rada.**
- **Izvedba 2×D i 3×D s ABS® drškom dostupna je na upit.**
- **Bušenje uz pomak osi  $V_{maks.} = 0,25$  mm.**
- **Zahvaljujući ekscentru, maks.  $\varnothing = D + 0,5$  mm.**
- **Na upit je moguća isporuka izvedbe s PSC drškom.**

**Tehnički opis**

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGX 07T208 20-...
Korisna duljina $L_1$	92 mm
Broj oštrica Z	1
ABS® Ø d	50 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Serija	KUB Pentron®
Nazivni Ø D	23
za colni Ø	29/32 col

Duljina izboja L <sub>A</sub>	124 mm
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	4×D
Drška	ABS
Primjena bušilice	uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano zaobljeno
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano paketno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

## Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP
Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 6IP2	239652 6IP2
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,0 Nm	211750 1,0