


KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama ABS® drška, 4×D, Ø DC m7: 38mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	236603 38
GTIN	4047109201217
Razred artikla	24P

Opis
Izvedba:
Tolerancija provrta: D – 0,1 / + 0,3

Upotreba:

S izmjenjivim reznim pločicama br. 236605 – 236610.

Napomena:

- Za uporabu samo kod stabilnih uvjeta rada.
- Izvedba 2×D i 3×D s ABS® drškom dostupna je na upit.
- Bušenje uz pomak osi $V_{maks.} = 0,25 \text{ mm}$.
- Zahvaljujući ekscentru, maks. $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$.
- Na upit je moguća isporuka izvedbe s PSC drškom.

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239652 20IP (6,3 Nm)
Korisna duljina L_1	152 mm
Broj oštrica Z	1
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGX 120408 42-...
ABS® $\varnothing d$	63 mm
Serijski naziv	KUB Pentron®
Nazivni $\varnothing D$	38
za colni \varnothing	1 12 col

Duljina izboja L _A	194 mm
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	4×D
Drška	ABS
Primjena bušilice	uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano zaobljeno
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano paketno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 20IP	239652 20IP
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP
Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600