

Garant**Digitalno pomično mjerilo IP67 bez mjernih vrhova, Mjerno područje: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	415372 300
GTIN	4069515008198
Razred artikla	41A

Opis**Izvedba:**

Digitalno radioničko pomično mjerilo IP67. **LCD zaslon jakog kontrasta za lakšu čitljivost, s visinom brojeva 11,5 mm.** Moderni, energetske učinkoviti mjerni sustav zaslužan za dugi vijek baterija. Nakon 10 minuta sustav se automatski prebacuje u štedni režim rada, a ponovno se aktivira jednostavnim pomicanjem klizača. Pritom ostaju zadržani mjerna vrijednost i nul-točka. 2-komponentno kućište s **praktičnom Haptoprene® površinom.** Mjerne površine su precizno lepane.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključujući 1× baterije br. 081560 vel. CR2032.

Zamjenski dio:

Držak baterija br. 412237 vel. B.

Tehnički opis

Standard	ISO 13385
Broj sadržanih baterija	1
Očitavanje	mm / inča
Automatsko isključivanje	da
Duljina kraka	100 mm
Očitavanje	0,01 mm

List s podacima

Ø umetka za unutarnje mjerenje	10 mm
IP-klasa zaštite	IP 67
Kalibriranje	A1
Očitavanje	0,0005 col
Opskrba energijom	na bateriju
Mjerno područje	0 - 300 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,03 mm
Visina znakova na LCD ekranu	11,5 mm
Tip baterije	Gumb-baterija
Pakiranje	stabilna kutija
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	USB sučelje
Mjerni vrhovi	ne
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Vrsta proizvoda	Radionička pomična mjerila

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/415372-300>