


**KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama ABS® drška, 5×D, Ø DC m7: 14mm**

**Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 236604 14     |
| GTIN           | 4047109223202 |
| Razred artikla | 24P           |

**Opis**
**Izvedba:**
**Tolerancija provrta:** D – 0,1 / + 0,35

**Upotreba:**

S izmjenjivim reznim pločicama br. 236605 – 236610.

**Preporuka:**
**Kod bušenja** posmak smanjiti na 70 %.

**Napomena:**

- Za uporabu samo kod stabilnih uvjeta rada.
- Izvedba 2×D i 3×D s ABS® drškom dostupna je na upit.
- Bušenje uz pomak osi  $V_{maks.} = 0,25$  mm.
- Zahvaljujući ekscentru, maks.  $\varnothing = D + 0,5$  mm.
- Na upit je moguća isporuka izvedbe s PSC drškom.

**Tehnički opis**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 5IP1 (0,38 Nm) |
| Korisna duljina $L_1$                        | 70 mm                 |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice             | SOGX 040204 10-...    |
| ABS® $\varnothing$ d                         | 50 mm                 |
| Broj oštrica Z                               | 1                     |
| Serijski naziv                               | KUB Pentron®          |
| Nazivni $\varnothing$ D                      | 14                    |

|  |  |
|--|--|
| Duljina izboja L <sub>A</sub>                  | 97 mm  |
| Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 5×D  |
| Drška  | ABS  |
| Primjena bušilice                              | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla |
| Primjena bušilice                              | uvjetovano zaobljeno                             |
| Primjena bušilice                              | uvjetovano poprečno bušenje                      |
| Primjena bušilice                              | uvjetovano paketno bušenje                       |
| Primjena bušilice                              | uvjetovano ukošeni izlaz                         |
| Primjena bušilice                              | uvjetovano koso bušenje                          |
| Unutarnje hlađenje                             | da   |
| Strategija rezanja                             | HPC  |
| Vrsta proizvoda                                | Bušilica za izmjenjive pločice                   |

## Pribor

|  |             |
|--|-------------|
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 0,38 Nm | 211750 0,38 |
| Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 5IP1                  | 239652 5IP1 |
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 5IP     | 674252 5IP  |