


KOMET® nož za izradu suženja Oblik f, Tip: B04

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	240078 B04
GTIN	4047109016279
Razred artikla	24H

Opis
Izvedba:

Mikroskopski ispitan, točan profil oštrica. Povoljan, zbog mogućnosti višestrukog brušenja rezne oštrice.

Veličine s dodatnom oznakom **L = produžena drška.**

Rezni materijal:

HSS/Co10 – za mat. koji se teško obrađuju.

Napomena:

Odgovarajuće držače noževa za unutarnje tokarenje vidi art. 240070 i art. 240072.

Rezni materijal: HSS Co 10

Dubina rupe: 45 mm

za provrte od Ø: 9 mm

Ukupna duljina: 75 mm

Ø drške: 8 mm

Tehnički opis

za provrte od Ø	9 mm
Dubina rupe	45 mm
Ukupna duljina	75 mm
Tip	B04
Ø drške	8 mm
Rezni materijal	HSS Co 10

