



Tarno svrdlo standardno (s ogrlicom) dugo Inox, navoj: M5



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	080756 M5
GTIN	4069515008877
Razred artikla	BAW

Opis

Izvedba:

Stvaranje jezgrenih rupa u materijalima tankih stijenki kroz toplinu trenja u najkraćem mogućem vremenu. Može se koristiti na CNC, NC i stupnim bušilicama.

Tarno svrdlo standardno (s ogrlicom), za upotrebu u nehrđajućim materijalima.

Standardno ili dugo; s ili bez ogrlice.

Upotreba:

Posebno prikladno za nehrđajuće čelike.

Odgovara:

HOLEX ER stezne čahure br. 308964.

ER ključ br. 309680.

HOLEX uvaljivač navoja br. 139130 ili br. 139180.

Tehnički opis

Preporučena pogonska snaga	1 kW
preporučeni broj okretaja	2600 min ⁻¹
Debljina materijala	0,7 - 3 mm

List s podacima

Ø osnovne rupe	4,5 mm
Ø drške	6 mm
Vrsta proizvoda	Tarna svrdla