



**KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama ABS® drška, 5×D, Ø DC m7: 15,5mm**



## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	236604 15,5
GTIN	4047109206465
Razred artikla	24P

## Opis

### Izvedba:

**Tolerancija provrta:** D – 0,1 / + 0,35

### Upotreba:

S izmjenjivim reznim pločicama br. 236605 – 236610.

### Preporuka:

**Kod bušenja** posmak smanjiti na 70 %.

### Napomena:

- Za uporabu samo kod stabilnih uvjeta rada.
- Izvedba 2×D i 3×D s ABS® drškom dostupna je na upit.
- Bušenje uz pomak osi  $V_{maks.} = 0,25$  mm.
- Zahvaljujući ekscentru, maks.  $\varnothing = D + 0,5$  mm.
- Na upit je moguća isporuka izvedbe s PSC drškom.

## Tehnički opis

Korisna duljina $L_1$	80 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239652 5IP1 (0,38 Nm)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGX 040204 10-...
Broj oštrica Z	1
ABS® Ø d	50 mm
Serijski naziv	KUB Pentron®
Nazivni Ø D	15.5

Duljina izboja L <sub>A</sub>	110 mm
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	5×D
Drška	ABS
Primjena bušilice	uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano zaobljeno
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano paketno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 0,38 Nm	211750 0,38
Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 5IP1	239652 5IP1
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 5IP	674252 5IP