

**LED džepna svjetiljka Serija C, Tip: C7R****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	081447 C7R
GTIN	4058205038317
Razred artikla	04B

Opis**Funkcija:**

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje 1× Litij-ionsku bateriju tipa 18650 3,7 V, 1× Floating Charge System, 1× traka za ruku, 1× vaučer za torbu za pojas.

Napomena:

2+5 godina jamstva pri registraciji na www.ledlenser.com.

Osim ako nije drugačije navedeno u nastavku, dajemo jamstvo proizvođača na naše proizvode od

- **sedam godina pri online registraciji za odgovarajući proizvod u roku od 12 tjedana od datuma kupnje**
- **dvije godine ako se online registracija ne izvrši ili ako se ne izvrši pravovremeno; također dajemo dvogodišnje jamstvo na ispravan rad punjivih baterija (akumulatora), Powercase i Batterybox (bez produljenja jamstvenog roka, bez registracije), računato od datuma kupnje.**

Tehnički opis

Ukupna duljina	166 mm
Težina	210 g
Širina osvjetljenja	40 - 210 m
Trajanje osvjetljenja stupanj 2	5 h

List s podacima

Rapid Focus	da
Zamijenjiva baterija	da
Napon baterije	3,7 V
Advanced Focus System (AFS)	da
Smart Light Technology (SLT)	da
Trajanje osvjetljenja	2 - 40 h
Jakost svjetlosti	20 - 1000 lm
Opseg isporuke uključuje torbicu za pojas	da
Broj sadržanih baterija	1
CRI vrijednost	65
Rasvjetno tijelo	LED modul
Jakost svjetlosti stupanj 2	1000 lm
Vrsta baterije	Litij-ionska
Opskrba energijom	Na baterijski pogon
IP-klasa zaštite	IP 54
Međunarodna građevinska veličina	18650
Kapacitet baterije	2,5 Ah
Serijska	Serijska C
Boja kućište	BLACK
Boja svjetlosti	hladno bijela
oznaka proizvođača	C7R
Jakost svjetlosti stupanj 3	250 lm
Ø glave	37 mm
Trajanje osvjetljenja stuba 3	2 h
Vrsta proizvoda	Džepna svjetiljka

Prikladni proizvodi

No Shop URL available for: 081447 C7R