

**LED džepna svjetiljka Serija C, Tip: C3R****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	081447 C3R
GTIN	4058205038409
Razred artikla	04B

Opis**Funkcija:**

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje 1× Litij-ionsku bateriju tipa 10440 3,7 V, 1× stanicu za punjenje, 1× traka za ruku.

Napomena:

2+5 godina jamstva pri registraciji na www.ledlenser.com.

Osim ako nije drugačije navedeno u nastavku, dajemo jamstvo proizvođača na naše proizvode od

- **sedam godina pri online registraciji za odgovarajući proizvod u roku od 12 tjedana od datuma kupnje**
- **dvije godine ako se online registracija ne izvrši ili ako se ne izvrši pravovremeno; također dajemo dvogodišnje jamstvo na ispravan rad punjivih baterija (akumulatora), Powercase i Batterybox (bez produljenja jamstvenog roka, bez registracije), računato od datuma kupnje.**

Tehnički opis

Broj sadržanih baterija	1
Jakost svijetlosti stupanj 2	140 lm
Opskrba energijom	Na baterijski pogon
Ø glave	20 mm
Kapacitet baterije	0,32 Ah

List s podacima

Boja kućište	BLACK
Rapid Focus	da
Međunarodna građevinska veličina	10440
Napon baterije	3,7 V
Ukupna duljina	102 mm
Boja svjetlosti	hladno bijela
oznaka proizvođača	C3R
Trajanje osvjetljenja stupanj 2	2 h
IP-klasa zaštite	IP 54
Trajanje osvjetljenja	2 - 6 h
Rasvjetno tijelo	LED modul
Serijska	Serijska C
Zamijenjiva baterija	da
Opseg isporuke uključuje torbicu za pojas	ne
Vrsta baterije	Litij-ionska
Širina osvjetljenja	40 - 100 m
Težina	42 g
Advanced Focus System (AFS)	da
CRI vrijednost	65
Jakost svjetlosti	20 - 140 lm
Vrsta proizvoda	Džepna svjetiljka

Prikladni proizvodi

No Shop URL available for: 081447 C3R